

PHILIPS

sonicare



Szczoteczka soniczna

ProtectiveClean 4300

Czujnik siły nacisku

1 program czyszczenia

1 funkcja BrushSync

Etui podróżne



HX6807/35

Bielsze zęby. Delikatne działanie.

Bielsze zęby już po 1 tygodniu.

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Twoje zęby będą bielsze już po 1 tygodniu.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Bezpieczne i delikatne szczotkowanie we wrażliwych miejscach, aparatach ortodontycznych i wypełnieniach
- Bielsze zęby już po jednym tygodniu

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Program łatwego startu przyzwyczajają do korzystania ze szczoteczki Philips Sonicare
- Zachęta do dokładnego mycia zębów
- Ułatwia podróżowanie

Innowacyjna technologia

- Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania
- Wymieniaj końcówkę co trzy miesiące, aby mieć pewność najlepszych rezultatów
- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki

Zalety

Naturalnie bielsze zęby



Nałóż końcówkę szczoteczki W2 Optimal White, aby usuwać powierzchniowe przebarwienia i odsłonić naturalny bielszy uśmiech. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włókna zapewniają efekt wybielenia już po 1 tygodniu.

Monitoruj nacisk szczotkowania



Zbyt mocne szczotkowanie może uszkodzić zęby i dziąsła. Aby temu zapobiec, szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean emituje delikatny, pulsujący dźwięk, który przypomina o konieczności zmniejszenia nacisku.

Bezpieczeństwo i delikatność




Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Przypomnienie o wymianie końcówki



Wszystkie końcówki szczoteczki z czasem się zużywają. Ale nasza technologia BrushSync rejestruje, jak długo używasz końcówki szczoteczki i jak mocno szczotkujesz. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na ręczce i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że końcówka szczoteczki jest skuteczna.

Przydatne zegary



Marzy Ci się elektryczna szczoteczka do zębów z odliczaniem czasu? Nasza szczoteczka QuadPacer informuje, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmarTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.


Technologia BrushSync



Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z ręczką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą

rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Łatwe wyrobienie nowych nawyków



Czasem przyzwyczajanie się do czegoś nowego wymaga odrobiny czasu. Nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyciu nowej szczoteczki.

Poręczny futerał podróżny i ładowarka



Wysokiej klasy futerał podróżny pozwala na higieniczne przechowywanie szczoteczki w podróży, a dzięki kompaktowej podstawie ładującej nie zabraknie Ci zasilania. Po pełnym naładowaniu można regularnie używać szczoteczki przez dwa tygodnie, a ładowarka ułatwia nawet dłuższe wyjazdy.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wtłacza wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągającami szczoteczki.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Białe-miętowy

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Rączka: 2 ProtectiveClean

Końcówki szczoteczki: 2 W2 optimal white

Etui podróżne: 2

Ładowarka: 1

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie, Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Usuwanie przebarwień: Wybielanie zębów po 1 tygodniu

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniasz co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

