

DREAME

L50s Pro Ultra

Bardzo wysoka temperatura.
Czysta wygodą.
Doskonałe sprzątanie.
Bez kompromisów.



Układ samoczyszczenia mopa w temperaturze 100°C ThermoHub



Wydajna technologia ssania Vormax z mocą 30 000 Pa



Układ EasyLeap umożliwiający pokonywanie przeszkód o wysokości do 40 mm




Podwójna szczotka HyperStream DuoBrush zapobiega zaplątaniem włosów



Technologia ramienia Dual Flex



Omija 220 rodzajów przedmiotów dzięki wykrywaniu głębi



Automatyczna konserwacja z wykorzystaniem płyty AceClean DryBoard



Dwie okrągłe nakładki mopujące



Inteligentna wielofunkcyjna stacja dokująca PowerDock



Sprzątanie przyjazne zwierzętom



Technologia Smart Pathfinder



Inteligentny tryb czyszczenia dywanów



Sterowanie aplikacją



System rozpoznawania poleceń głosowych

Najważniejsze zalety



Układ samoczyszczenia mopa w temperaturze 100°C ThermoHub odświeża mopa

Gorąca woda o temperaturze 100°C dokładnie czyści wkłady mopujące, rozbija tłuste plamy, redukuje nieprzyjemne zapachy i zwiększa higienę odkurzacza, który następnie automatycznie się chłodzi, aby zapewnić bezpieczną pracę.



Płyta AceClean DryBoard zarządza higienicznym samoczyszczeniem

Zintegrowana płyta do szorowania zapewnia równomierny przepływ wody i jej wydajne odprowadzanie, co ogranicza ilość pozostałości i zapachów oraz pozwala na bezobsługową konserwację.



Technologia Vormax o zwiększonej mocy ssania do 30 000 Pa

Dzięki wydajnej konstrukcji i cichszemu strumieniowi powietrza układ ssania Vormax o mocy 30 000 Pa pozwala na usuwanie kurzu, włosów i śmieci z różnych rodzajów podłóg.



Podwójna szczotka DuoBrush HyperStream: uproszczone usuwanie włosów

Podwójne szczotki zbierają włosy z podłóg i dywanów, jednocześnie zapewniając płynne ssanie, ograniczając splątanie oraz gwarantując cichsze i wydajne czyszczenie powierzchni.

Dane techniczne

Wymiary robota odkurzającego	350 × 350 × 103,8 mm
Wymiary stacji dokującej	457 × 340 × 590 mm
Masa robota odkurzającego	4,04 kg
Masa stacji dokującej	9,21 kg
Wysokość pokonywania przeszkód	4 cm (dwustopniowy próg), 2,2 cm (jednostopniowy próg)
Typ szczotki głównej	Podwójna szczotka rozplątująca włosy HyperStream DuoBrush
Maksymalna moc ssania (Pa)	30 000 Pa
Podnoszenie szczotki głównej	✓
Podnoszenie szczotki bocznej	✓
Wysuwanie szczotki bocznej	✓
Wysuwanie mopa	✓
Pojemność akumulatora (mAh)	5200 mAh
Pojemność worka na kurz	3,2 l
Pojemność pojemnika na kurz	250 ml
System rozpoznawania poleceń głosowych	Wbudowany i z obsługą rozwiązań innych firm
Pojemność zbiornika na czystą/zużytą wodę	4,5/4 l
Automatyczne czyszczenie mopa gorącą wodą	✓ (100°C)
Suszenie gorącym powietrzem	✓
Wykrywanie brudu/inteligentne ponowne mycie mopa i ponowne mopowanie podłóg	✓ (wykrywanie za pomocą sztucznej inteligencji)
Płyta do szorowania z samoczyszczeniem	✓ (AceClean DryBoard)
Automatyczne dodawanie roztworu	✓ (pojedyncza komora)
Automatyczne uzupełnianie zbiornika wody	✓
Automatyczne opróżnianie	✓
Zestaw przyłączy do automatycznego uzupełniania i spuszczenia wody	✓ (do kupienia oddzielnie)

Zawartość opakowania

 Robot odkurzający (1 szt.)	 Stacja dokująca (1 szt.)	 Szczotka główna (1 szt., zamontowana fabrycznie)	 Osłona szczotki (1 szt., zamontowana fabrycznie)
 Szczotka boczna (1 szt., zamontowana fabrycznie)	 Pojemnik na kurz (1 szt., zamontowany fabrycznie, obejmuje filtr pojemnika na kurz)	 Futerat na wkład mopujący (2 szt.)	 Wkład mopujący (2 szt., zamontowane fabrycznie)
 Worek na kurz (2 szt., 1 zamontowany fabrycznie)	 Filtr płyty do szorowania (1 szt., zamontowany fabrycznie)	 Płytkę przedłużającą rampy stacji dokującej (1 szt.)	 Skrócona instrukcja obsługi (1 szt.)
 Instrukcja obsługi (1 szt.)	 Roztwór do czyszczenia podłóg AWH7 o poj. 200 ml (1 szt.)	 Moduł automatycznego dozowania roztworu – komora na jeden roztwór (1 szt., zamontowany fabrycznie)	

* Gorąca woda o temperaturze 100°C: w temperaturze pokojowej (około 23°C) woda nad układem PTC płyty do szorowania może po ogrzaniu osiągnąć temperaturę 100°C; wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzakładowym laboratorium. Rzeczywista temperatura może być inna.
* 30 000 Pa: Wynik uzyskany podczas badań w wewnętrzzakładowym laboratorium. Rzeczywista wydajność może się różnić.
* Ilustracje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Wymiary produktu mogą różnić się o maksymalnie 2 mm, również masa może być nieznacznie inna. Należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.